



## Trykluftsmører mobil, egnet til beholderindhold: 25kg



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084000 25
GTIN	8429765410800
Artikelklasse	08H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Mobil trykluftsmører med kørevogn til rentabel og sikker pumpning af langtidsfedt. Høj pumpeydelse med udvekslingsforholdet 1 : 55 samt sugetilslutning og sikkerhedsmøreslanger med stor diameter. Egnet til olie og fedt indtil konsistensklasse 2, også bio-fedt (universalfedt).

#### Leveringsomfang:

Fedtfølgelåg, stål-støvbeskyttelseslåg, højtrykssmørepistol og 4 m slange.

#### Bemærk:

Smøreren er selvsmørende og kræver ingen ekstra ledningssmøreanordning. Det anbefales at benytte en trykreduktionsventil med vandudskillere.

### Teknisk beskrivelse

Maks. smøretryk	400 bar
nødvendigt lufttryk	3 - 10 bar
Maks. pumpeydelse	600 g/min
egnet til beholderindhold	25 kg

Indvendig Ø, beholder	300 - 340 mm
Produkttype	Smøreapparat