



Laserafstandsmåler, Type: GLM40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Artikelklasse	46T

Beskrivelse

Udførelse:

Laserafstandsmåler med robust, stødsikkert hus, stænkvands- og støvbeskyttet. Belyst display med tre linjer til optimal læsbarhed. Laserklasse 2 iht. IEC 825-1.

Udførelse reklametekst:

Laserafstandsmåler med robust, stødsikkert hus, stænkvands- og støvbeskyttet. Belyst display med tre linjer til optimal læsbarhed. Laserklasse 2 iht. IEC 825-1. Stativgevind 1/4 tommer. Den integrerede 360° hældningssensor viser hældningen af et objekt ved at lægge huset direkte på og muliggør en indirekte højdemåling. Opret digitale plantegninger, importer eksisterende plantegninger, rediger og eksporter arbejdsresultater samt enkel byggepladsmåling. Dataoverførsel via Bluetooth®.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive taske. Inkl. batterier 081551 LR3.

Specialtilbehør:

Målestativ nr. 468558.

Teknisk beskrivelse

Strømforsyning	081551 LR3
Indirekte måling (pythagoras)	ja
Addition / subtraktion	ja
Batterilevetid (målinger)	5000
Areal- og volumenberegning	ja
Højde	24 mm
Bredde	41 mm
Hentning af seneste måling	ja
Rækkevidde	40 m
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Målenøjagtighed	±1,5 mm
Længde	105 mm
Vægt	100 g
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Serie	GLM40
Energiforsyning	Batteridrevet
Laserklasse iht. IEC 825-1	2
Produkttype	Afstandsmåler

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Fotostativ Type	468558