



## Elektronikskævbider Super Knips<sup>®</sup>, KW, Hel længde: 125mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	726620 125
GTIN	4003773035404
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Slankt hoved med præcist slebne skær, med fin skærefas. Greb med flerkomponentovertræk og returfeder.

**Anvendelse:**

Også velegnet til skæring af fiberoptiske kabler (lysledere).

**Norm:**

**DIN ISO 9654**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, bruneret.

### Teknisk beskrivelse

Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,2 - 1,6 mm
Hovedbredde	13,5 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård	0,2 - 1,2 mm
Skærlængde	9 mm
Hel længde	125 mm
Skærefas	Uden facet
Materiale	Special-værktøjsstål
Norm	DIN ISO 9654
Greb	Flerkomponentovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Overflade	bruneret
Produktnavnsegenskab	KW
med returfjeder	ja
med trådholder	nej
Produkttype	skærende tang