



Weldonelement stiv, Til nominal Ø d: 11 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335740 11
GTIN	4045197801395
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

Cylindrisk holder hærdet og slebet med **hurtigskifte kobling**. Indvendig firkant til fastholdelse af snittapper hhv. overførsel af moment. Klemme-mekanisme forhindrer, at snittappen trækkes ud. To medbringerflader forskudt 180° og 10 mm.

Fordel:

- **Prismæssigt attraktiv løsning.**
- **Stabil, slank udførelse.**
- **Variation i opspændings- hhv. udkragningslængder.**

Anvendelse:

Til fastholdelse af snittappen bl.a. i en weldonpatron.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	20 mm
Justeringsområde V	10 mm
Spændeområde d	11 mm
Udhængslængde A	52 mm
Samlet længde L	54 mm
Produkttype	Gevindskærepatron

