



## Elektronikfladtang, Hel længde: 115mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	727195 115
GTIN	4003773024835
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Gennemstukket præcisionsled. Dobbeltfjedre med smidig og jævn åbning. Flerkomponentgreb sort/grå, elektrisk afledende. **ESD-egnet**. Glatslebne grebsflader. Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne

#### Anvendelse:

Til fine montagearbejder, f.eks. inden for elektronik og finmekanik.

#### Norm:

DIN ISO 9655

#### Materiale:

Kuglelejestål, oliehardt.

#### Bemærk:

Andre udførelser fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	9,5 mm
Hel længde	115 mm
Udførelse, kæber	glatslebet indvendigt
Kæbelængde	22,5 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Kæbeform	flad, lige

Norm	DIN ISO 9655
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Kuglelejestål
Overflade	Spejlpoleret
med returfjeder	ja
Produkttype	Fladtang