



Elektronik-spidstang, 45° vinklet, Hel længde: 115mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	727197 115
GTIN	4003773024866
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Gennemstukket præcisionsled. Dobbeltfjedre med smidig og jævn åbning. Flerkomponentgreb sort/grå, elektrisk afledende. **ESD-egnet**. Glatslebne grebsflader. Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne

Anvendelse:

Til fine montagearbejder, f.eks. inden for elektronik og finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiale:

Kuglelejestål, oliehart.

Bemærk:

Andre udførelser fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	9,5 mm
Hel længde	115 mm
Kæbelængde	22,5 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Kæbeform	Ender i en spids, 45° vinkel
Norm	DIN ISO 9655

Udførelse, kæber	Glatslebet indvendigt
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Kuglelejestål
Overflade	Spejlpoleret
med returfjeder	ja
Produkttype	Spidstang