


**High-performance-fræser MFH mini, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	33 mm
Skær-Ø D _c	40 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Maks. skæredybde a _{p maks}	1 mm
Antal skær Z	7
Holdeboring-Ø	16 mm
Indvendig køling	ja
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	73 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	78 mm
Rampinglængde L for α _{maks}	31,3 mm
Rampingvinkel α _{maks}	0,55 grader

Indstillingsvinkel κ	15 grader
Fz Helix	0,8
Skaftudførelse	med boring
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------