



Krympeapparat ISG-3410, Type: WK



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 354300 WK |
| GTIN | 2050001920010 |
| Artikelklasse | 35B |

Beskrivelse

Udførelse:

Fuldautomatisk krympeforløb. Integreret vandkøling. Udblæsningsfunktion til optimal tørring. Grafisk display. Maks. værktøjslængde, der kan krympes 400 mm.

Anvendelse:

- **Konturuafhængig køling på kun 20 sekunder.**
- **Til ind- og udkrympning af skafter i HM og HSS.**
- **Krympeområde Ø 3 – 32 mm.**

Leveringsomfang:

4 skifteskiver Ø 3 – 32 mm. 1 par beskyttelseshandsker. 1 liter kølemiddelkoncentrat.

Bemærk:

Værktøjsbasisholdere leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|----------------------|
| Bredde | 800 mm |
| Tilslutning | 400 V / 16 A / 50 Hz |
| Dybde | 1720 mm |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Højde | 560 mm |
| Effekt | 11 kW |
| Trykluft | 4 bar |
| Tankekapaçitet | 50 l |
| Energiforsyning | Med kabel |
| Produkttype | Krympningsapparat |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Varmebeskyttelseshandsker, parTempDex 710 Handkestørrelse 11 | 094630 11 |
| Varmebeskyttelseshandsker, parTempDex 710 Handkestørrelse 9 | 094630 9 |