

**Garant****Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 10X11mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 615600 10X11  |
| GTIN                | 4062406220860 |
| Artikelklasse       | 61A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ringe med **HT-Drive**-profil.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

**Bemærk:**

**HT-Drive** – den særligt præcise profil.

**Fordel**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne.**
- **Skruerne skånes.**
- **Skruerne får en længere levetid.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.**
- **Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

**Teknisk beskrivelse**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks. | 16 mm  |
| maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks. | 18 mm  |
| Nøglelængde L                     | 200 mm |
| Nøglestørrelse <sub>2</sub>       | 11 mm  |
| Nøglestørrelse <sub>1</sub>       | 10 mm  |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Nøglestørrelse, mål | metrisk            |
| Ringstilling        | 75 grader          |
| Produktionsmetode   | sænksmedet         |
| Materiale           | Krom-vanadium-stål |
| Overflade           | matforkromet       |
| Ring, dybforkrøppet | ja                 |
| åben ring           | nej                |
| Produkttype         | Skruenøgle         |