

Garant**RC.X 1003, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260640 HB7010-1
GTIN	4045197801838
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

RC.X 1003 HB7010-1 Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-1
Spånbryder	SM

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMX 1003
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning