

Garant**RC.X 1204, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260650 HB7020
GTIN	4045197801869
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

RC.X 1204 HB7020 Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7020
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMX 1204
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning