

**Stiksav, Type: GST160CE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Artikelklasse	03B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bosch stiksav med let savklingskift uden værktøj vha. Bosch SDS System. Stiksav i **stavform**.

- **Yderst præcis savklingeføring med patenteret dobbelthjul reducerer savklings bøjning – giver rigtig god snitpræcision.**
- **Kraftig 800-watt-motor med Constant-Electronic giver effektreserver, også i hårde materialer.**
- **Yderst små vibrationer ved hjælp af masseudligningssystem, der giver meget rolig gang.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive 3 × savklinger, udsugningsadapter, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-indsats.

**Teknisk beskrivelse**

Slagtal	800 - 3000 min <sup>-1</sup>
Maksimal savetykkelse, træ	160 mm
Maks. vibration iht. EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	GST160CE
Effektforbrug	800 W
Maksimal savetykkelse, stål	10 mm

Geringsindstilling	ja
værktøjsskift uden brug af værktøj	ja, SDS system
Egnede stiksavsklinger	588400 – 588551
Vægt	2,2 kg
Pendulslag	4-dobbelt
Bemærk	Kraftig, LED
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Konstruktion	Stavform
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Sav

## Tilbehør

Stiksavsklingesæt Betegnelse T318A	588400 T318A
Stiksavsklingesæt Betegnelse T127D	588400 T127D
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118B	588400 T118B
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118AHM	588400 T118AHM
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118AF	588400 T118AF
Stiksavsklingesæt Betegnelse T318B	588400 T318B
Stiksavsklingesæt Betegnelse T118A	588400 T118A