

**HM-high performance-bor, Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 8,2 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	123308 8,2
GTIN	4045197451286
Artikelklasse	12E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig kerne og specialspids – der giver et skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed**.

Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver **korte spåner**.

Anbefaling:**Maksimal boredybde:**

Spånnotlængde (se tabel) minus 1,5 x nominal Ø.

Bemærk:

Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 12xD kræves en forudgående centrering med nr. 121068– 121130 eller pilotboring 3xD med nr.122736.

Skæremateriale: HM

Boredybde indtil: 12xD

Spidsvinkel: 135 grader

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Indvendig køling: Ja, med 25 bar

Pilotbor nødvendigt: Ja, pilotbor

Norm: Fabriksstandard

Tolerance, nom. Ø: h7

Antal skær Z: 2

Tolerance, nom. Ø: h7

Spånnotlængde: 120 mm

Samlet længde $L_{i alt}$: 162 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Tilspænding f i stål < 1100 N/mm²: 0,15 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,15 mm/o
---	-----------

Spånnotlængde	120 mm
Antal skær Z	2
Skafttolerance	h6
Nom. Ø	8,2 mm
Tolerance, nom. Ø	h7
Skaft-Ø	10 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	162 mm
Norm	Fabriksstandard
anbefalet maksimal boreddybde	107,7 mm
Belægning	TiN
Skæremateriale	HM
Boreddybde indtil	12×D
Spidsvinkel	135 grader
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Pilotbor nødvendigt	Ja, pilotbor
Farvering	grøn