

**Combidisc® slibeskive Diamant, Ø 50,8 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554033 120
GTIN	4007220750490
Artikelklasse	55G

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hurtigskiftesystemet** med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvendning.

Slibeskiver med diamantkorn (D) til **ekstremt hårde materialer** som hårdmetal, glas, keramik, CFK/GFK og slidbeskyttelsesbelægninger (f.eks. emalje). Anvendelse på hårde og middelhårde slibebagskiver.

**Anvendelse:**

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

**Bemærk:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	120
Skive-Ø	50,8 mm
svarer til kornstørrelse	126 µm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D

Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
maks. omdrejningstal	7500 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Ti	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm	554090 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm hård Udvendig Ø 50 mm	554089 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm blød Udvendig Ø 50 mm	554091 50