

Garant**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Multiplex-plade af bøg med sort gummibelægning, Type: 1500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920335 1500
GTIN	4062406229092
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Elektrisk højdejusterbar arbejdsbord til let monteringsarbejde siddende og stående. Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering.

50 mm tyk plade. Der kræves en ekstra forskydelig plade ved rækkeopstilling.

Specialtilbehør:

Hulplader nr. 920360 og 920365, forskydelige plader nr. 920356 og 920357. Skal bestilles separat.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort. Tværafstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Teknisk beskrivelse

Vægt	82 kg
Dybde	800 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	610 - 1200 mm
Arbejdsplade, dybde	800 mm
Løfthastighed	22 mm/s

Bredde	1500 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Bæreevne ved konstant belastning	350 kg
Maks. bæreevne	350 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	350 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	F
Nominel spænding	250 V
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Produkttype	Arbejdsbord