

Garant**Rengøringskrue, Hængsel-diameter: 260****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	358950 260
GTIN	4062406229412
Artikelklasse	31E

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Robust konstruktion.**
- **Åbning og lukning af vingen takket være spindelets omdrejningstal.**
- **Markerede vinge-ender, af hensyn til optimeret synlighed.**
- **Til montering i vilkårlige værktøjsholdersystemer med indvendig køling.**

Start maskinen med 2000 o/min, og forøg så langsomt omdrejningstallet til 5000 o/min – 8000 o/min.

Fordel:

- **Effektiv rengøring af spændeværktøj, emner og maskinborde.**
- **Fjernelse af spånrester og udblæsning af vandlommer.**
- **Perfekt supplement til den automatiserede arbejdsproces.**

Specialtilbehør:

Reserverengøringspropel nr. 358951 1 og 4.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	20 mm
Omdrejningstalområde	5000 - 8000 min ⁻¹

Produkttype

Rengøringskrue

Tilbehør

Reservepropeller til rengøring Type 1

358951 1

Reservepropeller til rengøring Type 4

358951 4

Reserve-fjedersæt 4 stk. 4

358953 4