

**HOLEX****ER-spændetangspatron Form AD, BT 50 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302827 16
GTIN	4062406230081
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.**

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive ER-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Bemærk:**

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

**Teknisk beskrivelse**

ER-spændenøgle	16
Udragende længde, A-mål	100 mm
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	16

Udvendig Ø D	28 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	0,5-10 mm
Adapter	BT 50 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatron

---

## Tilbehør

Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
----------------------------------	-----------