



ER-spændetangspatron Form AD, BT 40 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302767 16
GTIN	4062406230043
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HPC

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 28 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 16

ER-spændenøgle: 16

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	100 mm
ER-spændenøgle	16
Ekstra ER-spændemøtrik	16
Udvendig Ø D	28 mm
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Adapter	BT 40 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
----------------------------------	-----------