


Garant**Slibevifter (CER), korn 120, Hoved-Ø×hovedbredde: 60X30mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	554170 60X30
GTIN	4045197803832
Artikelklasse	51E

Beskrivelse

Udførelse:

Lamelformet element om værktøjets akse.
Slibelameller besat med **keramiske korn (CER)**.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	60 mm
Hovedbredde	30 mm
maks. omdrejningstal	12700 min ⁻¹
Anbefalet omdrejningstal	8000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Korn	120

Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	korn 120
Produkttype	Slibevifter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		