



HM-high performance-bor, Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 17,5 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	123308 17,5
GTIN	4045197451453
Artikelklasse	12E

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids – der giver et skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed**.

Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver **korte spåner**.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:

Spånnotlængde (se tabel) minus 1,5 x nominal Ø.

Bemærk:

Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 12xD kræves en forudgående centrering med nr. 121068– 121130 eller pilotboring 3xD med nr.122736.

Skæremateriale: HM

Boredybde indtil: 12xD

Spidsvinkel: 135 grader

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Indvendig køling: Ja, med 25 bar

Pilotbor nødvendigt: Ja, pilotbor

Norm: Fabriksstandard

Tolerance, nom. Ø: h7

Antal skær Z: 2

Tolerance, nom. Ø: h7

Spånnotlængde: 234 mm

Samlet længde $L_{i alt}$: 285 mm

Skaft-Ø: 18 mm

Tilspænding f i stål < 1100 N/mm²: 0,28 mm/o

Teknisk beskrivelse

Nom. Ø	17,5 mm
--------	---------

Antal skær Z	2
Spånnotlængde	234 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,28 mm/o
Skafttolerance	h6
Tolerance, nom. Ø	h7
Skaft-Ø	18 mm
Samlet længde L _{i alt}	285 mm
Norm	Fabriksstandard
anbefalet maksimal boreddybde	207,8 mm
Belægning	TiN
Skæremateriale	HM
Boreddybde indtil	12xD
Spidsvinkel	135 grader
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Pilotbor nødvendigt	Ja, pilotbor
Farvering	grøn