



## HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 13,8mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 122404 13,8   |
| GTIN                | 4045197420831 |
| Artikelklasse       | 12E           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kraftig kerne og specialspids** – der giver et skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær** med let afrunding på skærene og en særlig notform giver **korte spåner**.

#### Bemærk:

Spånnotlængde  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: Bestilles med **nr. 122406**.

Form **HE**: Bestilles med **nr. 122408**.

Indvendig køling: Ja, med 25 bar

Norm: DIN 6537 K

Tolerance, nom. Ø: m7

Antal skær Z: 2

anbefalet maksimal boreddybde  $L_2$ : 39,3 mm

Tolerance, nom. Ø: m7

Samlet længde L: 107 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 14 mm

Tilspænding f i INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/o

### Teknisk beskrivelse

|  |           |
|--|-----------|
| Antal skær Z                                 | 2         |
| Tilspænding f i INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,15 mm/o |
| Nominel Ø $D_c$                              | 13,8 mm   |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Spånnotlængde $L_c$                 | 60 mm              |
| Skafttolerance                      | h6                 |
| Tolerance, nom. $\emptyset$         | m7                 |
| Skaft- $\emptyset D_s$              | 14 mm              |
| Samlet længde L                     | 107 mm             |
| Norm                                | DIN 6537 K         |
| anbefalet maksimal boreddybde $L_2$ | 39,3 mm            |
| Belægning                           | TiAlN              |
| Skæremateriale                      | HM                 |
| Udførelse                           | 4xD                |
| Spidsvinkel                         | 140 grader         |
| Skaft                               | DIN 6535 HA med h6 |
| Indvendig køling                    | Ja, med 25 bar     |
| Farvering                           | blå                |
| Produkttype                         | Spiralbor          |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | $V_c$     | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Aluminium (med korte spåner)  | betinget egnet | 140 m/min | N        |
| Alu > 10% Si                  | betinget egnet | 120 m/min | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 110 m/min | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 90 m/min  | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 80 m/min  | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 60 m/min  | P        |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 35 m/min  | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 45 m/min  | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 40 m/min  | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | egnet          | 30 m/min  | S        |

|               |                |          |   |
|---------------|----------------|----------|---|
| GG            | betinget egnet | 70 m/min | K |
| våd, maksimal | egnet          |          |   |
| våd, minimal  | egnet          |          |   |
| Luft          | egnet          |          |   |