



Momentnøgle QuickSelect med indstillingssikring og indstiksskralde, Maks. moment: 50Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657095 50
GTIN	2050002047129
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Hus og greb i stabilt rektangulært rør. Justerbare skalaer. **Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.**

Med **reverserbar løs skralde.**

Måleenheder: Nm, lbfft.

Fordel:

Forhåndsindstilling efter skala, kan sikres imod yderligere indstilling med aftagelig indstillingsknap. Det er muligt at sikre nøglen imod manipulation med den medfølgende låseskrue og mærkat.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Da momentet hurtigt kan ændres, er nøglen ideel til reparationer og mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Display	analog
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Maks. moment	50 Nm
Vægt	1050 g
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Drivfirkant	3/8 tommer
Skalaindelning 1 delstreg =	0,25 Nm
Momentområde	10 - 50 Nm
Momentområde	7 - 37 lbfft
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Samlet længde L	363,5 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [I ₃]	297,5 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Målemetode	Moment
Armlængde uden indstiksværktøj [I ₁]	280 mm
Justeret centermål ved momentnøgle [I ₂]	17,5 mm
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O1

Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730Fix
Produkttype	Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000

Tilbehør

Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657700 1-3/8
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657700 1-1/4
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657700 1-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657600 1-1/2
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657590 1-1/4
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657600 1-3/8
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657590 1-1/2
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657590 1-3/8
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657600 1-1/4
Momentnøgle QuickSelectmed indstillingssikring, uden indstiksværktøj Maks. moment 50 Nm	657099 50