

JEPSON POWER**HM-rundsavsklinge kun til INOX Ø 355×25,4 mm, til INOX, Antal tænder: 90**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078236 90
GTIN	4260052463895
Artikelklasse	07E

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdmetalbestyktet rundsavsklinge til præcise snit.

- **Arbejdssikkerhed: Tyndvægget, lav vibration, støjreduceret.**
- **Meget lange standtider.**
- **Høj skærekvalitet.**
- **5× efterslibning mulig.**
- **Universelt anvendelig til stål, kunststoffer, ikke-jernholdige metaller (ikke nr. 078236).**

Specielt til INOX, med belægning.

Bemærk:

Andre specialsavklinger f.eks. til aluminium eller INOX kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder	90
Skærebredde B	2 mm
Tandantal optimeret til	materialetykkelse op til 2,5 mm
Passer til	078231 Str. 9435

egnet til materiale

til INOX

Produkttype

Rundsavklinge