



## Vinkelsliber, Type: AG10-115EK



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077103 AG10-115EK
GTIN	4002395260867
Artikelklasse	03M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Let og effektiv **115 mm enhånds-vinkelsliber** med **kompakt, praktisk form**, gearhoved kan drejes i 90°-trin, hurtig indstilling af beskyttelseskærm, M14 slibespindelgevind.

**1000 W** motor, spindellås, genstartsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelseskærm, spændesæt og ekstra håndgreb.

### Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	1000 W
Maks. vibration iht. EN	8,3 m/s <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	AG10-115EK
Vægt	2,1 kg
Genstartsspærre	ja
Maks. skæredybde	28 mm
Maks. skive-Ø	115 mm
Omdrejningstalområde	11000 min <sup>-1</sup>
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Vinkelsliber

