



Momentnøgle med reverserbar løs skralde, Maks. moment: 50Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657105 50
GTIN	2050002047198
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Hus og greb i stabilt rektangulært rør. Justerbare skalaer. **Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.**

Med **reverserbar løs skralde**. **Måleenheder:** Nm, lbfft.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Hurtig indstilling af momentet med skydeknop. Den indstillede værdi fikses vha. låseknop i grebet.

Anvendelse:

Da momentet hurtigt kan ændres, er nøglen ideel til reparationer og mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Display	analog
Vægt	800 g
Maks. moment	50 Nm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Drivfirkant	3/8 tommer
Holder til indstiksværktøj	9×12 mm
Skalainddeling 1 delstreg =	2 Nm
Momentområde	6 - 50 Nm
Momentområde	5 - 36 lbfft
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Reverserbar aflæsning	Nm
Målemetode	Moment
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	305,5 mm
Justeret centermål ved momentnøgle [L ₂]	17,5 mm
Armlængde uden indstiksværktøj [L ₁]	288 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Feedback	udløsning
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O1
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk

Måleværktøj	Mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

KalibreringMomentnøgle Maks. moment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000

Tilbehør

Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657700 1-1/4
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657590 1-1/2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657600 1-3/8
Ekstragreb til momentnøgle Type 4	657211 4
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657700 1-1/2
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657590 1-1/4
Grøn skyder til momentnøgle Type 2	657213 2
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/4 tommer	657600 1-1/4
Skalavindue til momentnøgler Type 2	657212 2
Reverserbar skraldemed uddriver QuickRelease Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657590 1-3/8
Reverserbar skralde Type-drivfirkant 1-1/2 tommer	657600 1-1/2
Firkantindstiksværktøj Type-drivfirkant 1-3/8 tommer	657700 1-3/8
Momentnøgleuden indsatsværktøj Maks. moment 50 Nm	657215 50
Skalavindue til momentnøgler Type 4	657212 4

