

**Boremaskine, Type: GBM10RE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Håndboremaskine med 600-W-motor og højt drejningsmoment til boringer op til 10 mm i stål.

- **Selvspændende borepatron for høj præcision og lang levetid.**
- **Kompakt design og lav vægt.**
- **Styreelektronik giver nøjagtig forboring.**
- **Højre- / venstreløb.**
- **Softgrip.**

Fordel:

Styreelektronik giver nøjagtig forboring.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron 10 mm.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	GBM 10 RE
Maks. omdrejningstal 1. gear	2600 min ⁻¹
Borepatron-spændeområde	1 - 10 mm
Vægt	1,7 kg
Maks. spiralbor-Ø i træ, 1. gear	25 mm

Maks. vibration iht. EN	4,8 m/s ²
Effektforbrug	600 W
Borepatronholder	1/2 tomme – 20 UNF
Maks. spiralbor-Ø i stål, 1. gear	10 mm
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Stål
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype	Boremaskine