



Afgratnings- og rejfemaskine, Type: EKF300



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078121 EKF300
---------------------	---------------

GTIN	4250187507229
------	---------------

Artikelklasse	07E
---------------	-----

Beskrivelse

Udførelse:

Rejfemaskine med blød start og termosikring i kompakt konstruktion til bearbejdning af lige kanter, indvendige og udvendige radier samt borerer fra Ø 22 mm. Finindstilling muliggør en let affasning med henblik på afgratning og bred affasning. Med forbedret knivhoved af hensyn til reducerede skærekrafter. Affasning 30° – bredde trinløs 0 - 5 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive fræser, 3 HM-vendeplatter, spånopsamler nr. 084520, transportkuffert.

Bemærk:

Styrerullen kræver en emnekanthøjde på mindst 2 mm.

Teknisk beskrivelse

Længde	310 mm
--------	--------

Netspænding	230 V
-------------	-------

Effektforbrug	1500 W
---------------	--------

Vægt	4 kg
------	------

maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Højde	295 mm
Producentbetegnelse	EKF300
Bredde	138 mm
Fas	30°
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Afgratnings- og rejfemaskine

Tilbehør

HM-vendeplattesæt 3 dele SHM 200til stål Type SHM200	078128 SHM200
FræseværktøjMed 3 skær Type ZFR300	078133 ZFR300
Reserveskrue til EKF-vendeplatte Udførelse SCREW	078127 SCREW