



Afgratnings- og rejfemaskine, Type: EKF452



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078121 EKF452
GTIN	4250187507267
Artikelklasse	07E

Beskrivelse

Udførelse:

Rejfemaskine med blød start og termosikring i kompakt konstruktion til bearbejdning af lige kanter, indvendige og udvendige radier samt borer fra Ø 22 mm. Finindstilling muliggør en let affasning med henblik på afgratning og bred affasning. Med forbedret knivhoved af hensyn til reducerede skærekrafter. Radius R 2,5 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive fræser, 3 HM-vendeplatter, spånopsamler nr. 084520, transportkuffert.

Bemærk:

Styrerullen kræver en emnekanthøjde på mindst 2 mm.

Teknisk beskrivelse

Netspænding	230 V
Effektforbrug	1500 W
Længde	310 mm
Producentbetegnelse	EKF452

Bredde	138 mm
maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Vægt	4 kg
Højde	295 mm
Radius	2,5 mm
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Afgratnings- og rejfemaskine

Tilbehør

HM-vendeplattesæt 3 dele SHM 202 til stål radius 2,5 mm Type SHM202	078131 SHM202
Reserveskrue til EKF-vendeplade Udførelse SCREW	078127 SCREW
Fræseværktøj Med 3 skær Type ZFR452	078133 ZFR452