

Garant**GARANT Master Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203039 10
GTIN	4062406230920
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Op til $1,5 \times D$ i hel længde **ved meget høje tilspændingsværdier** og meget rolig gang.
Til **skrubning og sletbearbejdning**.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Teknisk beskrivelse

Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Fristilling-Ø D_1	9,8 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	30 mm
Skærlængde L_c	22 mm
Spiralvinkel	38 grader
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Tolerance, nom. Ø	f8
Skaft-Ø D_s	10 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skær-Ø D_c	10 mm
Antal tænder Z	4

Samlet længde L	72 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Serie	Master Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	190 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
GG (G)	egnet	250 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		

Datablad

tør	egnet
Luft	egnet