

Garant**GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 8-36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133406 8-36
GTIN	4062406209674
Artikelklasse	111

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektiv snittap specielt udviklet til **processikker anvendelse i rust- og syrebestandigt stål** samt **Duplex-emner**.

- **HSS-E-PM skæremateriale giver en optimal slidstyrke**
- **TiAlN-Multilayer coating af den nyeste generation**
- **Parametriseret spånrumsgemetri sikrer en perfekt spåndannelse og torsionsstivhed.**

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	3,5 mm
Gevinddybde	12,48 mm
Gevindtype	UNF
Skafffirkant □	3,4 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E PM
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Norm	DIN 371
Samlet længde L	63 mm
Gevind-Ø	4,16 mm
Gevindgange pr. tomme	36

Gevindstørrelse	8-36 UNF
Gevindstigning	0,706 mm
Antal skær Z	3
Serie	Master Tap
Belægning	TiAlN
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2BX
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	28 m/min	N
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

