

Garant**Kortbor HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 10,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113280 10,3
GTIN	4062406232283
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæremateriale af sintret **pulvermetallurgisk HSS** til de højeste krav. Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed. Stort spånrum.

Med tilspidsning form A/C fra størrelse 2,2 mm.

Fordel:

Kan anvendes med forhøjede skæreværdier.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	10,3 mm
Norm	DIN 1897
Spånnotlængde L _c	43 mm
Nominel Ø D _c	10,3 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,09 mm/o
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	27,6 mm
Spidsvinkel	130 grader
Tolerance, nom. Ø	h8
Antal skær Z	2
Samlet længde L	89 mm

Skaft	Cylinderskaft
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS E PM
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	70 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	60 m/min	N
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	14 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	S
GG (G)	egnet	50 m/min	K
CuZn	betinget egnet	60 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		