

FLEX**Poleringsmaskine, Type: XCE10-8125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Artikelklasse	03S

Beskrivelse**Udførelse:**

- **8 mm vandring under polering, med tvangsdrev af hensyn til stærke slibeegenskaber, hologramfri.**
- **Meget rolig gang takket være udligningsmasse.**
- **Perfekt egnet til temperaturfølsom lak takket være den lave varmeudvikling på overfladen.**
- **Dæmpet special-burrelåsskive til polering.**
- **Fladt gearhoved reducerer afstanden til overfladen. Dette gør det muligt at føre maskinen sikkert i enhver position.**
- **Grebshætte: ergonomisk formet med SoftGrip.**
- **VR-mikroprocessor-elektronik: med konstant omdrejningstal ved hjælp af tachogenerator, blød opstart, gasstartkontakt, genstartspærre efter strømsvigt, overbelastningsbeskyttelse, temperaturovervågning og forvalg af omdrejningstal.**
- **Optimeret luftføring giver optimal køling af motor og gear. Ingen forstyrrende udluftning for brugeren.**

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	1010 W
Vægt	2,6 kg
Producentbetegnelse	XCE 10-8 125

Kabellængde	4 m
Omdrejningstalområde	140 - 430 min ⁻¹
Maks. polereværktøjs-Ø	160 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Poleringsmaskine