

FLEX**Poleringsmaskine, Type: PE14-118****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Artikelklasse	03S

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Mikroprocessor-elektronik: trinløst forvalg af omdrejningstal, omdrejningstallet holdes konstant vha. tachogenerator, overbelastningsbeskyttelse, genstartspærre og temperaturovervågning.**
- **Kraftfuld 1400-W-motor med effektiv ventilator til optimal køling.**
- **Fladt gearhoved reducerer afstanden til overfladen. Dette gør det muligt at føre maskinen sikkert i enhver position.**
- **Grebshætte: ergonomisk formet med SoftGrip.**
- **Gasstartkontakt til langsom og forsigtig start (startomdrejningstal i trin 1 (250/min)) og låsning til kontinuerligt løb.**
- **Optimeret luftføring giver optimal køling af motor og gear. Ingen forstyrrende udluftning for brugeren.**
- **Med gummieret fralægningsflade til sikker fralægning**

Anvendelse:

Specielt til bearbejdning af store vandrette og lodrette flader. Til områderne Automotive, Maritim, Aviation. Poleret med ekstremt lave omdrejninger og højt drejningsmoment, f.eks. til varmfølsomme overflader.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	PE 14-1 180
---------------------	-------------

Vægt	2,3 kg
Effektforbrug	1400 W
Omdrejningstalområde	250 - 1380 min ⁻¹
Bredde	117 mm
Kabellængde	4 m
Værktøjsholder	M 14
Længde	405 mm
Maks. polereværktøjs-Ø	250 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Poleringsmaskine