

Garant**Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614600 16
GTIN	4062406220679
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. **Ring dybt forkrøppet.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

HT-Drive – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **HTDrive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglestørrelse	16 mm
maks. ringhøjde $h_{2\text{ maks.}}$	11 mm
Nøglelængde L	230 mm
maks. kæbehøjde h_1	8 mm
Ringstilling	10 grader
Produktionsmetode	sænksmedet

Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
gnistfri	nej
Ring, dybforkrøppet	ja
Produkttype	Skruenøgle