

**Garant****Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 8X9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	615600 8X9
GTIN	4062406220846
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, handy profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ringe med **HT-Drive**-profil.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

**Bemærk:**

**HT-Drive** – den særligt præcise profil.

**Fordel**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne.**
- **Skruerne skånes.**
- **Skruerne får en længere levetid.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj.**
- **Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

**Teknisk beskrivelse**

Nøglelængde L	180 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	8 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	9 mm
maks. ting-Ø D <sub>2</sub> maks.	15 mm

maks. ring-Ø D <sub>1</sub> maks.	14 mm
Ringstilling	75 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Ring, dybforkrøppet	ja
åben ring	nej
Produkttype	Skruenøgle