


**Garant****Centreringskruestik, basisenhed Xtric, Type: 125S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	363000 125S
GTIN	4062406219949
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
- Komplet hærdet og fint fræset på undersiden.
- Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.
- Inklusive boringer til LANG-positioneringssystem, kan tilpasses til GARANT ZeroClamp og Erowa ITS148 (str. 50 og 80) med mellemlade.
- Bakkeskift uden brug af værktøj. Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.
- Automatiseringsinterface.
- Genialt bakke-hurtigskiftesystem uden brug af værktøj.
- Spændekraft indtil 25 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.
- Hurtig og intuitiv betjening.
- Gentagelsesnøjagtighed <0,01 mm.
- Skala til forpositionering af spændemodulerne.
- Spindelmøtrik med eller uden pendulfunktion.
- Spændekant til spændejern.
- Centrumsindstilling med tapnøgle.

**Anvendelse:**

Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.

**Passer til:**

Bakker nr. 363010 – 363045.

**Leveringsomfang:**

Basisskinne, spindel, spindelmøtrikker, **spindelafdækning nr. 363083.**

**Specialtilbehør:**

Sekskantskruetrækker nr. 627424 str. 5, tapnøgle nr. 628600 str. 2, momentnøgle nr. 656050, topnøgleindsats nr. 642229, spændejern nr. 363081 80 og 361165 CS1, GARANT spændebolt nr. 363190, adapterplader nr. 363079, 363080, 363085. Højdekonsol nr. 363090 (i kombination med nr. 363079). Monteringsstation nr. 358595 52/96.

#### Bemærk:

Passende bakker nr. 363010 – 363045 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken. Spændingshuller afhjælpes ved type XS og XSP og H med forskudte bakker.

## Teknisk beskrivelse

L	220 mm
Spændeområde S2	92 - 180 mm
Maks. moment	132 Nm
Farvekode til passende tilbehør	Xtric 125
Vægt	9 kg
Højde H	54 mm
Spændekraft op til maks.	32 kN
B	125 mm
Serie	Xtric
Spændeområde S1	0 - 94 mm
Nøglestørrelse, mål	5 mm
Nøglestørrelse, mål	13 mm
Længdenot	20 mm
Centermål på undersiden	96 mm
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

Adapterplade til centreringsspænder ZS type / til spændetop-Ø 125/138 mm	363080 125/138
--	----------------

Adapterplade til centreringsspænder ZS type / til spændetop-Ø 125/120 mm	363080 125/120
--	----------------

Spændejern Type CS1	361165 CS1
Parallelklodser. parmagnetisk Højde 20 mm	363076 20
Spindelleje, komplet Type 125/220	363008 125/220
Blød bakke Type 160S	363034 160S
Parallelklodser. parmagnetisk Højde 32C mm	363076 32C
Parallelklodser. parmagnetisk Højde 30C mm	363076 30C
Parallelklodser. parmagnetisk Højde 10 mm	363076 10
Spindelmøtrik, stiv, højre Type 125	363097 125
Parallelklodser. parmagnetisk Højde 25 mm	363076 25
Parallelklodser. parmagnetisk Højde 12 mm	363076 12
Parallelklodser. parmagnetisk Højde 32 mm	363076 32
Spindelmøtrik, pendulerende, venstre Type 125	363098 125
Blød bakke Type 160A	363034 160A
Spindelmøtrik, pendulerende, højre Type 125	363099 125
Parallelklodser. parmagnetisk Højde 30 mm	363076 30
Reservespindel til XTRIC Type 125S	363084 125S