

Garant**Gevindbakke, G: W2.1/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141550 W2.1/2
GTIN	4062406223946
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; **med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Anvendelse:

Til Whitworth-gevind i henhold til BSW-norm BS84, i tolerancefeltet middel.

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	63,5 mm
Skæreretning	højre
Toleranceklasse	middel
Gevindstørrelse	W2.1/2
Gevindgange pr. tomme	4
Højde	36 mm
Udvendig Ø	105 mm

Gevindtype	BSW
Flankevinkel	55 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		