



Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader og ikke-roterende spindel, Måleområde: 0-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Med hærdede måleskiver med stor flade. Smedet og lakeret bøjle.

Udførelse med ikke-roterende spindel.

Anvendelse:

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruenhjul fra modul 0,8.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Måletallerken- Ø	19,5 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Spindel-Ø	8 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Målefladernes parallelitet	5 µm
Spindelstigning	0,5 mm
Norm	DIN 863

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100