

Garant**Udstyr til sammenklapning og højdeindstilling med skruestik,
Skruestikkæbebredde: 120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

967565 120

GTIN

4045197806659

Artikelklasse

91J

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil og kraftig smedegods-/stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af sikkerhedsspændearm.

Sikkerhedsfunktion: Skruestikken kan kun klappes ned i den rigtige stilling (når fikserbolten er i indgreb i kærven på liftrøret).

Fordel:

- **Skruestikken kan uden ekstra drejeplade drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden.**
- **Fri arbejdsflade ved at den klappes væk ind under arbejdsbordet.**
- **Ved montering i et aflåseligt kabinet med låge kan udstyret til sammenklapning og højdeindstilling opbevares tyverisikret (kabinet på forespørgsel).**

Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering under bordpladen. Skruestik nr. 967100 str.120.

Lakering:

Sølvgrå.

Teknisk beskrivelse

Højde indkørt	296 mm
Vægt	27 kg
Højdeindstillingsområde	132 mm
Produkttype	Indstillingsenhed