



## Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader og ikke-roterende spindel, Måleområde: 25-50mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	423005 25-50
GTIN	4062406237769
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med hærdede måleskiver med stor flade. Smedet og lakeret bøjle.

Udførelse med ikke-roterende spindel.

**Anvendelse:**

Til måling af tandbredde på cylindriske tandhjul skruenhjul fra modul 0,8.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

### Teknisk beskrivelse

Målefladernes parallelitet	5 µm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Kalibrering	B1
Kalibrering	B2
Kalibrering	B2
Måletallerken- Ø	19,5 mm
Aflæsning	0,01 mm
Spindel-Ø	8 mm
Måleområde	25 - 50 mm

Spindelstigning	0,5 mm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100

## Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------