



Fangsele IGNITE ION, Type:



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	098104
GTIN	4030281222255
Artikelklasse	09F

Beskrivelse

Udførelse:

Ny Ignite-seleserie med raffinerede detaljer som f.eks. **skulder- og benpolstre**, førsteklasses Oktalock-lukninger til ensartet belastning af begge dele. **Selebåndsopvikling** til fejlfrit arbejde samt en **faldindikator**. Maks. tilladt vægt: 140 kg.

Ignite Ion. Brugervenlig og selvforklarende **allround-sele** med **meget god pasform**. To tekstile hovedfastgørelsespunkter i orange samt et rygøje i aluminium. Sele er nem at tage på og indstille.

Anvendelse:

Facadearbejde, stillads-, stålbyggeri, løftearbejdsplatformer, permanent faldsikring.

Norm:

EN 361

Vægt: 1,2 kg

Teknisk beskrivelse

Serie	IGNITE
Producentstørrelse	M / XXL
Hofteomfang	800 - 1100 mm

Vægt	1,2 kg
Produkttype	Fangsele