



## Fangsele IGNITE PROTON



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 098108        |
| GTIN                | 4030281230885 |
| Artikelklasse       | 09F           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Ignite Proton.** Smart designet og gennemtænkt **sele med højeste bærekraft**. Ergonomisk **AIRPAD-hoftepolster** og anatomisk forformede skulder- og benpolstre sørger for optimal fordeling af lasten. Det centrale brystøje kan indstilles optimalt, så det passer til enhver bruger. Med **stigebeskyttelsesøje**, indklapbare holdeøjer iht. EN 358, værktøjsøje og materialesløjfer til ethvert formål. Særligt egnet til brug inden for vindkraftenergien.

Ny Ignite-seleserie med raffinerede detaljer som f.eks. **skulder- og benpolstre**, førsteklasses Oktalock-lukninger til ensartet belastning af begge dele. **Selebåndsopvikling** til fejlfrit arbejde samt en **faldindikator**. Maks. tilladt vægt: 140 kg.

#### Anvendelse:

Facadearbejde, stillads-, stålbyggeri, løftearbejdsplatformer, permanent faldsikring.

#### Norm:

EN 361

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Producentstørrelse: M / XXL

Hofteomfang: 800 - 1300 mm

Vægt: 2,82 kg

### Teknisk beskrivelse

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Serie              | IGNITE        |
| Producentstørrelse | M / XXL       |
| Hofteomfang        | 800 - 1300 mm |
| Vægt               | 2,82 kg       |
| Produkttype        | Fangsele      |