

**Garant****Skive-/skærefræser med gevind Stål bredde  $a_p = 1,5$  mm,  $\varnothing D$ : 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218416 50/4
GTIN	4062406238599
Artikelklasse	21P

**Beskrivelse****Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklunge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klunge**.

Specielt til anvendelse i dybe kaviteter.

**Anvendelse:**

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klunge.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Der kan fås skive- / skærefræsere op til  $\varnothing D = 200$  mm.

HSS-reserveklunger kan efterbestilles som tilbehør.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	12,75 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$ for $a_p$ 2,2 mm	32 mm
Holdegevind M	M12

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Antal skær Z	4
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub> for a <sub>p</sub> 1,5 mm	31,4 mm
passende vendeskærsplatter	XC.. 1119
Bredde, a <sub>p</sub>	1,5 mm
Skaftudførelse	med gevind
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skivefræser