

**Slagnøgle, Type: GDS18E****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	074170 GDS18E
GTIN	
Artikelklasse	03B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alsidig slagskruemaskine til kraftfuld skruring.

- **Ekstra robust med slagmekanismehus af metal.**
- **Præcist arbejde vha. forvalg af omdrejningstal.**
- **Højre- / venstreløb til fastspænding og løsning.**
- **Komfortabel håndtering takket være softgrip og fordelagtig placering af tyngdepunktet.**
- **Fastgørelseskrog til f.eks. anbringelse på et fjedertræk.**

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	1300 min <sup>-1</sup>
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Slagtal	1000 - 2600 min <sup>-1</sup>
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Effektforbrug	500 W
Vægt	3,2 kg

Maks. vibration iht. EN	4 m/s <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	GDS 18E
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M18
Maks. moment, hård	250 Nm
Typisk anvendelse	Strong
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Slagnøgle
USP2	maks. skrue-Ø M18, med værktøjsholder 1/2" og udvendig firkant
USP1	250 Nm hårdt