

**Garant**

**Skive-/skærefræser med gevind HSS bredde ap= 1,5 mm, Ø D / antal skær Z:  
50/4mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218415 50/4
GTIN	4062406238575
Artikelklasse	21P

**Beskrivelse****Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklinge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge**.  
Specielt til anvendelse i dybe kaviteter.

**Anvendelse:**

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Der kan fås skive- / skærefræsere op til Ø D = 200 mm.  
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	12,75 mm
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Holdegevind M	M12

Antal skær Z	4
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
passende vendeskærsplatter	XC.. 1113
Samlet længde L <sub>i alt</sub> for a <sub>p</sub> 2,2 mm	32 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub> for a <sub>p</sub> 1,5 mm	31,4 mm
Bredde, a <sub>p</sub>	1,5 mm
Skaftudførelse	med gevind
Skæremateriale	Stål
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skivefræser