

**Garant****CC.T 09T304, Type: HB730-1**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

CC.T 09T304 HB730-1 Type: HB730-1  
Spånbryder: XUM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,8 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 35 - 230 m/min

## Teknisk beskrivelse

Spånbryder	XUM
Antal skift/skær	2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	35 - 230 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Type	HB730-1
Skæredybde $a_p$	0,8 - 2 mm

Belægning	Nano-PVD
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	UNI
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.###HOVFS0067
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning