

Garant**Slibeskive (CER), Ø 76,2 mm, Korn: 36****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553923 36 |
| GTIN | 4045197805348 |
| Artikelklasse | 51E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimal forbindelse af slibetallerken og slibeskive ved hjælp af hurtigskiftesystem (indvendigt gevind). Enkelt, hurtigt bladskift med hånden, også efter krævende opgaver.

Centreret fastgørelse af slibebledet, hvilket sikrer vibrationsfri rotation.

Keramiske korn (CER) ideel til bearbejdning af rustfrit stål og nikkellegeringer. Høj slibeydelse og afkølet slibning.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer inden for værktøjs- form- og model fremstilling samt fremstilling af maskiner, apparater og beholdere. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift

Bemærk:

Yderligere mål og kornstørrelser fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Skive-Ø | 76,2 mm |
| Korn | 36 |
| Slibemiddel | Keramiske korn (CER) |
| Slibemiddelforkortelse | Keramik |
| Produktnavnsegenskab | Ø 76,2 mm |
| maks. omdrejningstal | 20000 min ⁻¹ |
| Produkttype | Slibeskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm
middelhård Udvendig Ø
75M mm

553920 75M