

Garant**Fladespændepatron med hårdmetal-bøsning og kølekanaler, SK 40 kort,
Spænde-Ø D1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300216 16
GTIN	4062406240783
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

Weldon-holder med præcisions-hårdmetalbøsning, der er indsat i spændeboringen. Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang). Med kølekanaler, der kan lukkes.

Fordel:

- **Øget stabilitet af spændepatronen.**
- **Gentagelsesnøjagtig rundløbsnøjagtighed.**
- **Rolig, ensartet spåntagningsstøj.**
- **Længere værktøjsstandtider.**

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Udragende længde, A-mål: 63 mm

Udvendig Ø D: 48 mm

Ekstra spændeskruer nr. 309900: 16

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer nr. 309900	16
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Udragende længde, A-mål	63 mm

Udvendig Ø D	48 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	DIN 69871
Form	ADB
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron