



Ligesliber, Type: GGS28LCE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt og handy ligesliber til alsidigt slibearbejde.

- **Constant-Electronic for konstant omdrejningstal, også ved høj belastning.**
- **Nyt spændesystem, hvor slibestifterne fikseres uden slør af hensyn til præcist arbejde.**
- **Blød start og Kickback-stop: Ved blokering frakobles maskinen øjeblikkeligt.**
- **Frakoblingskulbørster yder en høj beskyttelse af motoren.**
- **Lang levetid som følge af direkte køling og dobbelt tætnede kuglelejer.**
- **6-trins forvalg af omdrejningstal til forskellige materialer.**
- **Med lang, slank slibespindel – særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder.**

Leveringsomfang:

Inklusive spændetang 6 mm, 2 spændenøgler str. 19.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	650 W
Producentbetegnelse	GGs 28 LCE
Vægt	1,6 kg
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Maks. vibration iht. EN	14 m/s ²
Omdrejningstalområde	10000 - 28000 min ⁻¹
maks. spændetangs-Ø	6 mm
Energiforsyning	Med kabel

Produkttype

Ligesliber