

**Ligesliber, Type: GGS8CE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Artikelklasse	03C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kompakt og handy ligesliber til alsidigt slibearbejde.

- **Constant-Electronic for konstant omdrejningstal, også ved høj belastning.**
- **Nyt spændesystem, hvor slibestifterne fikseres uden slør af hensyn til præcist arbejde.**
- **Blød start og Kickback-stop: Ved blokering frakobles maskinen øjeblikkeligt.**
- **Frakoblingskulbørster yder en høj beskyttelse af motoren.**
- **Lang levetid som følge af direkte køling og dobbelt tætnede kuglelejer.**
- **6-trins forvalg af omdrejningstal til forskellige materialer.**
- **Med lang, slank slibespindel – særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder.**
- **750-W-motor med stort drejningsmoment giver god fremdrift i arbejdet.**
- **Reduceret omdrejningstal, også egnet til bearbejdning af rustfrit stål.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændetang 6 mm, 2 gaffelnøgler str. 13 og str. 19.

**Teknisk beskrivelse**

Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt	1,7 kg
Producentbetegnelse	GG8 8 CE
Effektforbrug	750 W
Omdrejningstalområde	2500 - 8000 min <sup>-1</sup>

maks. spændetangs-Ø	6 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Ligesliber